

Modelli	Cat. N.
Xmatic	





Xmatic 3x200-240V, 50-60 Hz	06896129
Xmatic 3x380-480V, 50-60 Hz	06896146
Xmatic con Pulizia a ultrasuoni 3x200-240V, 50-60 Hz	06896229
Xmatic con Pulizia a ultrasuoni 3x380-480V, 50-60 Hz	06896246

Xmatic Compact	Cat. N.
-----------------------	----------------



Xmatic Compact 3x200-240V, 50-60 Hz	06886129
Xmatic Compact 3x380-480V 50/60Hz	06886146
Xmatic Compact con Pulizia a ultrasuoni 3x200-240V, 50-60 Hz	06886229
Xmatic Compact con Pulizia a ultrasuoni 3x380-480V 50/60Hz	06886246
Xmatic Compact con collettore di carico verticale 3x200-240V, 50-60 Hz	06886329
Xmatic Compact con collettore di carico verticale 3x380-480V 50/60Hz	06886346
Xmatic Compact con Pulizia a ultrasuoni e collettore di carico verticale 3x200-240V, 50-60 Hz	06886429
Xmatic Compact con Pulizia a ultrasuoni e collettore di carico verticale 3x380-480V 50/60Hz	06886446

Xmatic e Xmatic Compact	Cat. N.
MD disc dia. 250 mm. (10") Disco a fissaggio magnetico per superfici MD di prelevigatura e lucidatura dia. 250 mm. (10").	06896902
	
MD disc dia. 300 mm. (12") Disco a fissaggio magnetico per superfici MD di prelevigatura e lucidatura dia. 300 mm. (12").	06896903
	
Segnalatore Per visualizzare le attuali condizioni di funzionamento.	06296900
	
Sistema di ricircolo per stazione MD Per il ricircolo dell'acqua della stazione di prelevigatura/lucidatura MD. Composto da: Serbatoio da 75 l, sensore di livello, cilindro per sacchetto filtro, 1 sacchetto filtro intercambiabile per stazione di prelevigatura/lucidatura MD, tubo dell'acqua.	05766937
Separatore alcol Per la raccolta dell'alcol esausto dalla stazione di pulizia.	06896904
	

Dispositivo di livellamento	Cat. N.
Dispositivo di livellamento Uniforce senza piedino di pressione	07046101
Dispositivo di livellamento per campioni in portacampioni dia. 140, 160 e 200 mm. Senza piedino di pressione per il posizionamento dei campioni.	
	
Dispositivo di livellamento Uniforce con piedino di pressione	07046102
Dispositivo di livellamento per campioni in portacampioni dia. 140, 160 e 200 mm. Con piedino di pressione per il posizionamento dei campioni.	
	
Contenitore di stoccaggio	Cat. N.
MD-Concert	05306101
Adatto allo stoccaggio di 9 superfici di preparazione MD dia. 300 mm. (12"), 250 mm. (10") o 200 mm. (8").	
	

Portacampioni					
RFID* dia. 140 mm. Da utilizzare con disco MD dia. 250 mm. (10").					
Dimensione foro	Fori	Forma	Foto	Materiale	Cat. N.
-	0	—		Alluminio	06066701
25-40 mm.	4			Alluminio	06066901
25-40 mm.	4			Acciaio inossidabile	06066904
10-32 mm.	6			Alluminio	06066918
10-32 mm.	6			Acciaio inossidabile	06066915
RFID* dia. 160 mm. Da utilizzare con disco MD dia. 300 mm. (12").					
Dimensione foro	Fori	Forma	Foto	Materiale	Cat. N.
-	0	—		Acciaio inossidabile	06066702
-	0	—		Alluminio	06066703
20-40 x 68 mm.	3			Acciaio inossidabile	06066721
50 mm.	4			Acciaio inossidabile	06066913
25-40 mm.	6			Acciaio inossidabile	06066907
25-40 mm.	6			Alluminio	06066910
10-25 x 34 mm.	6			Acciaio inossidabile	06066720
10-25,5 mm.	12			Acciaio inossidabile	06066921

* La tecnologia RFID consente a Xmatic di tracciare automaticamente i portacampioni.

5

Kits retrofit della Xmatic Compact	Cat. N.
Collettore di carico verticale	06886901

Collettore di carico verticale per retrofit della Xmatic Compact con lavaggio ad ultrasuoni.



Collettore di carico verticale	06886902
--------------------------------	----------

Collettore di carico verticale per retrofit della Xmatic Compact.

