








- Version mit magnetischer Halterung (MD) oder selbstklebend (DP)
- Grobpolieren von Weichmetallen
- Feinpolieren von harten Werkstoffen
- Gewebt
- Diamant, 15–3 µm







- Version mit magnetischer Halterung (MD) oder selbstklebend (DP)
- Grobpolieren von Weichmetallen
- Feinpolieren von harten und spröden Werkstoffen
- Vlies
- Diamant, 15–1 µm

- Version mit magnetischer Halterung (MD) oder selbstklebend (DP)
- Grob- und Feinpolieren von Eisenmetallen, Nichteisenmetallen, Beschichtungen und Kunststoffen
- Gewebe
- Diamant, 9–3 µm

- Version mit magnetischer Halterung (MD) oder selbstklebend (DP)
- Grob- und Feinpolieren aller Werkstoffe
- Gewebt
- Diamant, 9–3 μm

- Version mit magnetischer Halterung (MD) oder selbstklebend (DP)
- Grob- und Feinpolieren von Eisenmetallen, Nichteisenmetallen, Beschichtungen, keramischen Werkstoffen und Kunststoffen
- Gewebe
- Diamant, 9–1 µm

- Version mit magnetischer Halterung (MD) oder selbstklebend (DP)
- Version (MD-Mol APS) für vollautomatische Präparationsgeräte
- Feinpolieren von Eisen- und Nichteisenmetallen und Polymeren
- Gewebe
- Diamant $\leq 3 \mu\text{m}$



- Version mit magnetischer Halterung (MD) oder selbstklebend (DP)
- Feinpolieren von Hartmetallen und Stählen
- Flor
- Diamant, 3 μm

- Version mit magnetischer Halterung (MD) oder selbstklebend (DP)
- Fein- und Endpolieren aller Werkstoffe
- Flor
- Diamant- oder Oxidpolieren, $\leq 3 \mu\text{m}$

- Version mit magnetischer Halterung (MD) oder selbstklebend (DP)
- Fein- und Endpolieren aller Werkstoffe
- Flor
- Diamant- oder Oxidpolieren, $\leq 1 \mu\text{m}$

- Version mit magnetischer Halterung (MD) oder selbstklebend (OP)
- Version (MD-Chem NonStick) zum Verhindern des Ansaugens großer Proben
- Endpolieren aller Werkstoffe
- Geschäumt
- Oxidpolieren $\leq 1 \mu\text{m}$

- Für die selbstklebende Befestigung
- Grob-, Fein- und Endpolieren von Eisenmetallen
- Gefilzt
- Aluminiumoxid $\leq 9 \mu\text{m}$

- Für die selbstklebende Befestigung
- Grob-, Fein- und Endpolieren von Nichteisenmetallen
- Gefilzt
- Aluminiumoxid $\leq 9 \mu\text{m}$