

型号	产品编号
----	------

LaboPol-30

06336127



控制装置	产品编号
------	------

LaboUI

06206901

强大的控制面板,可用于手动制备,能够全天候地进行快速制备。



LaboForce-50 试样移动器	06356127
--------------------	----------

强大的半自动试样移动器, 可用于制备 1-4 个试样, 能够全天候地进行快速、可靠的试样制备。



06366127

06386130

A digital force gauge with a control panel featuring a digital display and several buttons. Below the panel are four vertical measurement columns, each with a black cylindrical body and a silver-colored base. The device is mounted on a stand.

带锥形体的制备盘	产品编号
MD 磁性盘, 直径 250 mm 磁性固定盘让您可以快速轻松地更换制备表面。此外, 它还能降低制备试样时的弹性。仅用于我们的 MD 表面。带有锥形体, 便于更换。	06086402
	
MD 磁性盘, 直径 300 mm 磁性固定盘让您可以快速轻松地更换制备表面。此外, 它还能降低制备试样时的弹性。仅用于我们的 MD 表面。带有锥形体, 便于更换。	06086403
	
铝盘, 直径 250 mm 用于使用 OP 和 DP 表面以及其他自粘性研磨和抛光耗材制备试样时。带有锥形体, 便于更换。	06086405
	
铝盘, 直径 300 mm 用于使用 OP 和 DP 表面以及其他自粘性研磨和抛光耗材制备试样时。带有锥形体, 便于更换。	06086406
	
湿磨盘, 直径 230 mm* 湿磨盘用于固定碳化硅砂纸。 *直径 230 mm 的湿磨盘不能与 LaboForce-50 结合使用。	06206932
	
湿磨盘, 直径 250 mm 湿磨盘用于固定碳化硅砂纸。	06206918
	
湿磨盘, 直径 300 mm 湿磨盘用于固定碳化硅砂纸。	06206919
	
铸铁研磨盘直径 300 mm 同心槽型圆锥形研磨盘, 用于研磨矿物试样。由特殊的抗碳化硅铸铁合金制成。	06206917
	

防溅罩**	产品编号
用于在直径为 250 mm 的MD 磁性盘/金刚砂盘上进行手动制备	06206921
用于使用 250 mm 磨盘进行手动制备。 LaboPol 标配用于手动制备的 300 mm 防溅板，间隙很小，可防止试样卡住。	
用于在直径为 250 mm 的 MD 磁性盘 / 铝盘上进行半自动制备	06206929
与直径为 305 mm 湿式研磨盘配合使用，用于使用 250 mm 研磨盘进行半自动制备。 LaboPol 标配有用于手动制备的防护装置，间隙很小，可防止试样卡住。	
用于在直径为 300 mm 的 MD 磁性盘 / 铝盘MD 磁性盘 / 铝盘 / 铸铁盘	06206925
用于使用 300 mm 研磨盘进行半自动制备。 LaboPol 标配有用于手动制备的防护装置，间隙很小，可防止试样卡住。	
用于直径为 230 mm 的湿磨盘	06206927
用于与 ø230 mm 湿式研磨盘配合使用。 LaboPol 标配有用于手动制备的防护装置，间隙很小，可防止试样卡住。	
用于直径为 250 mm 的湿磨盘	06206928
用于与直径为 250 mm 的湿式研磨盘配合使用。 LaboPol 标配有用于手动制备的防护装置，间隙很小，可防止试样卡住。	
用于直径为 300 mm 的湿磨盘	06206929
与直径为 305 mm 湿式研磨盘配合使用，用于使用 250 mm 研磨盘进行半自动制备。 LaboPol 标配有用于手动制备的防护装置，间隙很小，可防止试样卡住。	
制备盘的盖子	06206913
用于在不使用时保护制备盘。	
一次性碗状内衬 5 件	49900062
用于轻松清洁您的碗。	

** LaboPol-30 标配防溅板,可手动制备直径为 300 mm 的试样。MD 磁性盘/铝盘,间隙很小,可防止试样卡住

再循环系统	产品编号
-------	------

冷却系统 3

必须连接再循环冷却装置以提高水的利用率，收集去除的研磨材料。
整个系统包含水箱、泵和过滤袋。



1 x 100 V / 50 Hz	05766516
1 x 220-240 V / 50 Hz	05766522
1 x 100-120 V / 60 Hz	05766523
1 x 220-240 V / 60 Hz	05766524
1 x 100-120 V / 50-60 Hz CSA	05766616

一次性内衬。5 件。	49900042
------------	----------

用于收集 50 升水箱中的废料。



存储箱	产品编号
-----	------

MD-Concert	05306101
------------	----------

适用于直径为 300 mm (12")、250 mm (10") 或 200 mm (8") 的 9 个 MD 制备表面的储存箱。

