


紧凑可靠的系统 为切割和研磨设备提供循环冷却水



系统部件

Struers 冷却系统是一个紧凑可靠的系统，用于向切割机和研磨机提供循环冷却水。机器的紧凑式设计使其能够放置在工作台的下面。

冷却装置基于三种不同的不锈钢水箱尺寸。除了三个水箱容器外，我们还提供两种不同尺寸的泵，两个可选的静态过滤器，可重复使用的滤袋 (XL过滤器) 和一次性过滤管 (过滤管)。

控制单元

当切割机启动和停止时，控制单元自动启动和停止循环泵。这样可以确保始终足够冷却。

自动带式过滤器

Struers 还提供高容量的外部带式过滤器，称为 Coolimat-2000。此机器适用于样品量大的切割机。请参阅单独的手册了解详细信息。

磁性过滤器

可将烛形磁性过滤器插入水箱，收集因太细而无法由过滤器收集的磁性颗粒。

可将烛形磁性过滤器插入水箱，收集因太细而无法由过滤器收集的磁性颗粒。

灵活的冷却系统

- 便于在机器下面部署
 - 系统紧凑，需要的空间有限
- 使用寿命长，散热性能好
 - 采用不锈钢生产
- 根据您的需求定制
 - 泵和水箱有多种尺寸可选
- 过滤简单有效
 - 静态过滤管过滤效果好，报废后易于处置

型号	产品 编号
冷却系统 1 用于 Magnutom-5000 的静态冷却系统。带 150 L 水箱, 大型泵, Cooli-1, 适合过滤管的过滤盘。 包括: 05766929、057650XX、05761116、05766932。	
电压 1 x 100 V / 50 Hz 1 x 100-120 V / 60 Hz CSA 1 x 220-240 V / 50 Hz CSA 1 x 220-240 V / 60 Hz CSA	05767316 05767323 05767322 05767324
冷却系统 3 用于 Tegramin 的静态冷却系统。带 50 L 水箱, 小型泵, Cooli-1 和过滤袋。 包括: 05766906、05766xxx、05761116、05766928。	
电压 1 x 100 V / 50 Hz 1 x 100-120 V / 60 Hz CSA 1 x 220-240 V / 50 Hz CSA 1 x 220-240 V / 60 Hz CSA	05766516 05766523 05766522 05766524
冷却系统 4 用于 Labotom-5/15、Discotom-10/100、Axitom-5 和 Axitom-5/400 的静态冷却系统。带 100 L 水箱 (内置静态过滤器), 大型泵, Cooli-1 和适合过滤管的过滤盘。 包括: 05766905、057660xx、05761116、05766932。	
电压 1 x 100 V / 50 Hz 1 x 100-120 V / 60 Hz 1 x 220-240 V / 50Hz 1 x 220-240 V / 60 Hz	05766716 05766723 05766722 05766724
冷却系统 7 用于 CitoPress-15 / -30 的冷却系统。带 50 L 水箱, 小型泵, Cooli-1 和盖子, 包括: 05766906、05766xxx、05761116 和 05766925。	
电压 1 x 100 V / 50 Hz 1 x 220-240 V / 50 Hz 1 x 100-120 V / 60 Hz 1 x 220-240 V / 60 Hz 1 x 100-120 V / 50/60 Hz CSA	05767116 05767122 05767123 05767124 05767216
带有带式过滤器的 Coolimat-2000 自动、外部带式过滤器, 带 200 L 水箱。适合大容量切割机。不锈钢。 尺寸: 820 x 1,830 x 640 mm (宽x深x高)	
电压 3 x 200 V / 50 Hz 3 x 220-240 V / 60 Hz 3 x 380-400 V / 50 Hz 3 x 460-480 V / 60 Hz	06526129 06526136 06526146 06526154
带有静态过滤器的 Coolimat-2000 自动、外部静态过滤器, 带 200 L 水箱。包括加大过滤单元。适合中型容量切割机。不锈钢。 尺寸: 820 x 1,400 x 720 mm (宽x深x高)	
电压 3 x 200 V / 50 Hz 3 x 220-240 V / 60 Hz 3 x 380-400 V / 50 Hz 3 x 460-480 V / 60 Hz	06526229 06526236 06526246 06526254
组件	产品 编号
Cooli-1 控制单元 用于 Struers 冷却装置的控制单元, 用于控制泵。 尺寸: 226 x 166 x 128 mm (宽x深x高)	05761116
用于 Magnutom-5000 的 150 L 水箱 用于 Magnutom-400/-500 和 -5000 的前板和 150 L 水箱。不锈钢。包括适配板、加大过滤单元、定位棒和排水连接套件。	05766929
100 L 水箱 用于 Cooli-1 控制单元 05761116 和过滤袋 05766928 的 100 L 水箱。不锈钢。尺寸: 730 x 670 x 260 mm (宽x深x高)	05766905
50 L 水箱 用于 Cooli-1 控制单元 05761116 和过滤袋 05766928 的 50 L 水箱。不锈钢。尺寸: 520 x 460 x 260 mm (宽x深x高)	05766906

静态过滤器 适合在 50 L 和 100 L 水箱 05766906 和 05766905 中放在泵周围的静态过滤器。	05766934
磁性过滤器 用于清除磁性微粒的烛形磁性过滤器。可用于 100 L 和 50 L 水箱 05766905 或 05766906 及其他循环冷却装置。	05766911
泵	产品编号
大型泵 1.0 bar 压强下的流量为 112 升/分钟。可用于 100 L 或 50 L 水箱。需要 Cooli-1 控制单元。高度: 高于水箱 220 mm。	
电压 1 x 100 V / 50 Hz CSA 1 x 100-120 V / 60 Hz CSA 1 x 220-240 V / 50 Hz CSA 1 x 220-240 V / 60 Hz CSA	05766016 05766023 05766022 05766024
小型泵 1.0 bar 压强下的流量为 60 升/分钟。可用于 100 L 或 50 L 水箱。需要 Cooli-1 控制单元。高度: 高于水箱 165 mm。	
电压 1 x 100 V / 50 Hz 1 x 100-120 V / 60 Hz 1 x 220-240 V / 50Hz 1 x 220-240 V / 60 Hz 1 x 100-120 V / 50/60 Hz CSA	05766116 05766123 05766122 05766124 05766216
大型长泵 1.0 bar 压强下的流量为 112 升/分钟。可用于 150 L 水箱。需要 Cooli-1 控制单元。高度: 高于水箱 220 mm。	
电压 1x100 V / 50Hz 1x100-120 V / 60Hz 1x220-240 V / 50Hz 1x220-240 V / 60Hz	05765016 05765023 05765022 05765024
耗材	产品 编号
一次性过滤管, 100 L 用于静态循环冷却系统的一次性过滤袋。 用于 100-200 L 水箱。10 件。	49900065
过滤袋连接套件 1 用于在 Struers 工作台上将 Labotom/Discotom 连接到一次性过滤袋 (49900065)。	05766935
过滤袋连接套件 2 用于将 Labotom 和 Discotom 连接到一次性过滤袋 (4990006X) (如果购买它们时没有选择 Struers 工作台)。	05766936
用于 50 L 水箱的一次性衬垫 用于在 50 L 水箱中收集废料, 05766906, 20 件。	49900042
用于 100/150 L 水箱的一次性衬垫 用于在 100/150 L 水箱中收集废料, 05766905, 20 件。	49900043
Cooli Additive 4L 添加剂用于改进切割/研磨和冷却性能, 并保护机器不受腐蚀。 用于循环装置。	49900073
Cooli Additive Plus 高性能添加剂用于改进切割和冷却性能, 并保护机器不受腐蚀。 不适用于研磨。 用于循环装置。	
1L 4L	49900071 49900072
Corrozip-Cu 保护机器免受腐蚀, 改进切割和冷却质量。用于循环冷却装置。用于主要切割铜及铜合金的机器。	
1 L 5 L	49900058 49900059
Unitclean 用于清洁循环冷却装置, 使其免受微生物侵蚀并除臭。	49900040

Struers 的设备符合适用的国际指令和附属标准的规定。(详细信息请联系当地供应商。)
 Struers 产品不断研发升级。因此, Struers 保留改进产品的权利, 恕不另行通知。