

	应用领域	产品名称	磨料类型	粒度	pH 值	添加 化学药品或水	容器大小
	氧化硅						
	高韧性材料和其他有色金属、陶瓷	OP-S	气相二氧化硅	0.25 μm (凝聚态)	碱性 (pH: 9.8)	是 (添加剂)	1 l 5 l
	高韧性材料和其他有色金属、陶瓷。 不干型以防止管道堵塞	OP-S 不干型悬浮液	气相二氧化硅	0.25 μm (凝聚态)	碱性 (pH: 9.8)	是 (添加剂)	1 l 5 l
	复合材料等非均质材料。 碳钢和低合金钢	OP-U	硅胶	0.04 μm	碱性 (pH: 9.8)	否	1 l 5 l
	复合材料等非均质材料。 碳钢和低合金钢。 不干型以防止管道堵塞	OP-U 不干型悬浮液	硅胶	0.04 μm	碱性 (pH: 9.8)	否	1 l 5 l
	高合金钢和镍基合金	OP-A	氧化铝	0.1 μm	酸性 (pH: 3-3.5)	是 (水)	500 ml

要查找安全数据表 (SDS), 请访问 struers.com



技术数据
氧化抛光

应用领域	产品名称	磨料类型	粒度 μm	使用前	容器大小
氧化铝					
	AP-A	凝聚态 α 氧化铝	5 μm 、1 μm 、0.3 μm	与软化水混合	1 kg
	AP-D	非凝聚态 γ 氧化铝	0.05 μm	与软化水混合	1 kg
	AP-D	非凝聚态 α 氧化铝	1 μm 、0.3 μm 、0.1 μm	与软化水混合	1 kg

要查找安全数据表 (SDS), 请访问 [struers.com](https://www.struers.com)