

Modell	Art.-Nr.
LaboPol-30	06336127



Steuereinheit	Art.-Nr.
LaboUI	06206901

Robuste Steuereinheit für die schnelle manuelle Präparation.



LaboForce-50 Probenhalter	06356127
---------------------------	----------

Robuster, halbautomatische Probenbeweger zur Präparation von 1–4 Proben für die schnelle, zuverlässige Probenpräparation.



06366127

06386130

Polierscheibe mit konischer Aufnahme		Art.-Nr.
MD-Disc, Ø 250 mm		06086402
Scheiben mit magnetischer Halterung ermöglichen einen schnellen und einfachen Wechsel der Präparationsunterlage. Die Stoßelastizität bei der Präparation Ihrer Proben ist geringer. Nur zur Verwendung mit unseren MD-Schleifflächen. Mit konischer Aufnahme zum leichten Austausch.		
MD-Discs, Ø 300 mm		06086403
Scheiben mit magnetischer Halterung ermöglichen einen schnellen und einfachen Wechsel der Präparationsunterlage. Die Stoßelastizität bei der Präparation Ihrer Proben ist geringer. Nur zur Verwendung mit unseren MD-Schleifflächen. Mit konischer Aufnahme zum leichten Austausch.		
Aluminiumscheiben, Ø 250 mm		06086405
Zur Präparation von Proben mit OP- und DP-Schleiffläche und anderen selbstklebenden Verbrauchsmaterialien zum Schleifen und Polieren. Mit konischer Aufnahme zum leichten Austausch.		
Aluminiumscheiben, Ø 300 mm		06086406
Zur Präparation von Proben mit OP- und DP-Schleiffläche und anderen selbstklebenden Verbrauchsmaterialien zum Schleifen und Polieren. Mit konischer Aufnahme zum leichten Austausch.		
Nassschleifscheibe, Ø 230 mm*		06206932
Die Nassschleifscheibe dient zur Fixierung von SiC-Papier. * Nassschleifscheibe Ø 230 mm ist nicht in Kombination mit LaboForce-50 verwendbar.		
Nassschleifscheibe, Ø 250 mm		06206918
Die Nassschleifscheibe dient zur Fixierung von SiC-Papier.		
Nassschleifscheibe, Ø 300 mm		06206919
Die Nassschleifscheibe dient zur Fixierung von SiC-Papier.		
Gusseisenscheibe Ø 300 mm		06206917
Scheibe mit konzentrischen Nuten zum Läppen mineralogischer Proben. Aus spezieller SiC-beständiger Gusseisenlegierung.		

Spritzschutz**		Art.-Nr.
Zur manuellen Präparation auf Ø 250 mm MD-Scheibe/Aluminiumscheibe		06206921
Für manuelle Präparation mit 250 mm Scheiben. LaboPol-20 wird standardmäßig mit 300 mm Spritzschutz für die manuelle Präparation geliefert, mit kleinem Spalt zur Vermeidung festsitzender Proben.		
Für die halbautomatische Präparation auf Ø 250 mm MD-Disc/Aluminiumscheibe		06206929
Zur Verwendung mit Ø 305 mm Nassschleifscheibe und zur halbautomatischen Präparation mit 250 mm Scheiben. LaboPol wird standardmäßig mit Schutz für die manuelle Präparation geliefert, mit kleinem Spalt zur Vermeidung festsitzender Proben.		
Für die halbautomatische Präparation auf Ø 300 mm MD-Disc/Aluminium/Gusseisenscheibe		06206925
Für die halbautomatische Präparation mit 300 mm Scheiben. LaboPol wird standardmäßig mit Schutz für die manuelle Präparation geliefert, mit kleinem Spalt zur Vermeidung festsitzender Proben.		
Für Nassschleifscheibe, Ø 230 mm		06206927
Zur Verwendung mit Nassschleifscheibe, Ø 230 mm LaboPol wird standardmäßig mit Schutz für die manuelle Präparation geliefert, mit kleinem Spalt zur Vermeidung festsitzender Proben.		
Für Nassschleifscheibe, Ø 250 mm		06206928
Für die Verwendung mit Nassschleifscheibe, Ø 250 mm LaboPol wird standardmäßig mit Schutz für die manuelle Präparation geliefert, mit kleinem Spalt zur Vermeidung festsitzender Proben.		
Für Nassschleifscheibe, Ø 300 mm		06206929
Zur Verwendung mit Ø 305 mm Nassschleifscheibe und zur halbautomatischen Präparation mit 250 mm Scheiben. LaboPol wird standardmäßig mit Schutz für die manuelle Präparation geliefert, mit kleinem Spalt zur Vermeidung festsitzender Proben.		
Deckel für Polierscheibe		06206913
Zum Schutz der Polierscheibe bei Nichtgebrauch.		
Wanneneinsatz-Set 5 Stück		49900062
Zur einfachen Reinigung der Wanne.		

** LaboPol-30 wird standardmäßig mit einem Spritzschutz für die manuelle Präparation auf einem Ø von 300 mm geliefert. MD-Disc/Aluminiumscheibe, mit kleinem Spalt zur Vermeidung festsitzender Proben.

Art.-Nr.

1 x 100 V/50 Hz	05766516
1 x 220-240 V/50 Hz	05766522
1 x 100-120 V/60 Hz	05766523
1 x 220-240 V/60 Hz	05766524
1 x 100-120 V/50-60 Hz CSA	05766616

49900042Art.-Nr.