

モデル	カタログ番号
Xmatic	



Xmatic 3x200-240V、50-60 Hz	06896129
Xmatic 3x380-480V、50-60 Hz	06896146
Xmatic、超音波洗浄付き 3x200-240V、50-60 Hz	06896229
Xmatic、超音波洗浄付き 3x380-480V、50-60 Hz	06896246

Xmatic Compact	カタログ番号
-----------------------	---------------



Xmatic Compact 3x200-240V、50-60 Hz	06886129
Xmatic Compact 3x380-480V、50/60Hz	06886146
Xmatic Compact、超音波洗浄付き 3x200-240V、50-60 Hz	06886229
Xmatic Compact、超音波洗浄付き 3x380-480V、50-60 Hz	06886246
Xmatic Compact 垂直コンベア付き 3x200-240V、50-60 Hz	06886329
Xmatic Compact 垂直コンベア付き 3x380-480V、50/60Hz	06886346
Xmatic Compact 超音波洗浄および垂直コンベア付き 3x200-240V、50-60 Hz	06886429
Xmatic Compact 超音波洗浄および垂直コンベア付き 3x380-480V、50/60Hz	06886446

2

カタログ番号

07046102




カタログ番号



試料板					
RFID* 直径 140 mmMD 円板サイズ直径 250 mm (10") 用					
孔径	孔	形状	写真	材料	カタログ番号
-	0	—		アルミニウム	06066701
25-40 mm	4			アルミニウム	06066901
25-40 mm	4			ステンレス鋼	06066904
10-32 mm	6			アルミニウム	06066918
10-32 mm	6			ステンレス鋼	06066915
RFID* 直径 160 mmMD 円板サイズ 直径 300 mm (12") 用					
孔径	孔	形状	写真	材料	カタログ番号
-	0	—		ステンレス鋼	06066702
-	0	—		アルミニウム	06066703
20-40 x 68 mm	3			ステンレス鋼	06066721
50 mm	4			ステンレス鋼	06066913
25-40 mm	6			ステンレス鋼	06066907
25-40 mm	6			アルミニウム	06066910
10-25 x 34 mm	6			ステンレス鋼	06066720
10-25.5 mm	12			ステンレス鋼	06066921

* Xmatic は RFID 技術により、試料板を自動的に追跡します。

消耗品	カタログ番号
MD 研磨 / 琢磨ステーションの循環冷却システム用フィルタバッグ 再循環システム用使い捨てフィルターバッグ。	49900085
	
高速面出しステーションの循環冷却システム用フィルタバッグ 高速面出しステーションの循環冷却システム用使い捨てフィルターバッグ。	49900086
	
使い捨て式ボウルライナー MD 研磨 / 琢磨ステーションと高速面出しステーションのボウルを簡単にクリーニング。	49900077
	
ドレッシングツール用 Diamond Point MD-Alto 研磨面と Xmatic の高除去研磨砥石のドレッシング用。	02606962
	
MD 研磨作業面のドレッシング用酸化アルミニウムスティック MD 研磨作業面の形直しと開放用。	40800241
	
使い捨てライナー 75/100 L タンク 75/100/150 L タンクのくず収集用。	49900043
	

Xmatic Compact と超音波洗浄機用の後付け垂直コンベア。

Xmatic Compact 用の垂直コンベア。