

//////////

# SKRÓĆ CZAS SZLIFOWANIA POWIERZCHNI PŁASKICH O 30%

z nową tarczą MD-Alto

- ✓ **Skróć czas przygotowania** w porównaniu z metodami z zastosowaniem folii lub papierów SiC
- ✓ **Doświadcz doskonałych wyników przygotowania** podczas pracy z materiałami ciągliwymi
- ✓ **Zmaksymalizuj powtarzalność wyników** dzięki skrawaniu o stałej, wysokiej szybkości.
- ✓ **Zmniejsz wpływ na środowisko** oraz ilość odpadów



## W jaki sposób MD-Alto wspomaga proces szlifowania powierzchni płaskich?

### Zoptymalizowana pod kątem szlifowania stali nierdzewnej i stopów na bazie niklu

Dzięki unikalnej, spajanej żywicą powierzchni szlifierskiej z tlenku glinu, MD-Alto minimalizuje gromadzenie się resztek szlifierskich, zapewniając niezmiennie wysoką skuteczność ich usuwania. MD-Alto zostało zaprojektowane by zapewnić najwyższą jakość rezultatów przy pracy z materiałami ciągliwymi.

### Skróć czas szlifowania powierzchni płaskich

Dzięki niezmiennie wysokiej wydajności usuwania oraz długiej żywotności nie musisz już kilkakrotnie wymieniać powierzchni szlifierskiej podczas przygotowania. Skraca to czas szlifowania powierzchni płaskich o 30%, dzięki czemu operatorzy mają czas na wykonanie innych zadań.

### Duże próbki? Żaden problem

MD-Alto zapewnia tak samo skuteczne usuwanie bez względu na wielkość próbki, dzięki czemu idealnie nadaje się do szlifowania większych płaszczyzn.

### Grantowanie nierównych próbek

MD-Alto jest idealna, jeśli nie masz sprzętu do cięcia materiałograficznego, ponieważ jest bardzo skuteczna w usuwaniu zadziorów z próbek.

### Zwiększ ilość usuwanego materiału dzięki podwójnej prędkości

Aby zapewnić szybkie przygotowanie, MD-Alto pozwala na pracę z prędkością do 600 obrotów na minutę, aby zaoszczędzić czas, zapewniając jednocześnie wyniki o tej samej wysokiej jakości w porównaniu ze standardowymi prędkościami.

### Gotowa do użycia i praktycznie niewymagająca konserwacji

Właściwie nie ma potrzeby docierania ani przygotowania MD-Alto, która nie wymaga prawie żadnej konserwacji.

### Zmniejsz ilość odpadów

Dzięki podkładowi ze stali nadającej się do recyklingu MD-Alto umożliwia trzykrotne zmniejszenie ilości odpadów.

//////////  
**50**

**Folie SiC lub  
papiery SiC można  
zastąpić tylko  
jedną MD-Alto**

Zacznij oszczędzać czas dzięki MD-Alto.  
Kup na [Struers.com/MD-Grinding](https://www.struers.com/MD-Grinding)