

| Modelos | N.º de cat. |
|---------|-------------|
| Xmatic  |             |



|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Xmatic 3x200-240 V, 50-60 Hz                            | 06896129 |
| Xmatic 3x380-480 V, 50-60 Hz                            | 06896146 |
| Xmatic con limpieza ultrasónica 3 x 200-240 V, 50-60 Hz | 06896229 |
| Xmatic con limpieza ultrasónica 3 x 380-480 V, 50-60 Hz | 06896246 |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Xmatic Compact | N.º de cat. |
|----------------|-------------|



|                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Xmatic Compact 3 x 200-240 V, 50-60 Hz                                                   | 06886129 |
| Xmatic Compact 3 x 380-480 V 50-60 Hz                                                    | 06886146 |
| Xmatic con limpieza ultrasónica 3 x 200-240 V, 50-60 Hz                                  | 06886229 |
| Xmatic Compact con limpieza ultrasónica 3 x 380-480 V, 50-60 Hz                          | 06886246 |
| Xmatic Compact con transportador vertical 3 x 200-240 V, 50-60 Hz                        | 06886329 |
| Xmatic Compact con transportador vertical 3 x 380-480V 50-60 Hz                          | 06886346 |
| Xmatic Compact con limpieza ultrasónica y transportador vertical 3 x 200-240 V, 50-60 Hz | 06886429 |
| Xmatic Compact con limpieza ultrasónica y transportador vertical 3 x 380-480 V 50-60 Hz  | 06886446 |

2

3

| Portamuestras                                                 |           |                                                                                     |                                                                                     |                  |             |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| RFID* 140 mm diá. Para uso en disco MD de 250 mm (10") diá.   |           |                                                                                     |                                                                                     |                  |             |
| Tamaño del orificio                                           | Orificios | Forma                                                                               | Fotografía                                                                          | Material         | N.º de cat. |
| -                                                             | 0         | —                                                                                   |    | Aluminio         | 06066701    |
| 25-40 mm                                                      | 4         |    |    | Aluminio         | 06066901    |
| 25-40 mm                                                      | 4         |    |    | Acero inoxidable | 06066904    |
| 10-32 mm                                                      | 6         |    |    | Aluminio         | 06066918    |
| 10-32 mm                                                      | 6         |    |    | Acero inoxidable | 06066915    |
| RFID* 160 mm diá. Para uso en discos MD de 300 mm (12") diám. |           |                                                                                     |                                                                                     |                  |             |
| Tamaño del orificio                                           | Orificios | Forma                                                                               | Fotografía                                                                          | Material         | N.º de cat. |
| -                                                             | 0         | —                                                                                   |  | Acero inoxidable | 06066702    |
| -                                                             | 0         | —                                                                                   |  | Aluminio         | 06066703    |
| 20-40 x 68 mm                                                 | 3         |  |  | Acero inoxidable | 06066721    |
| 50 mm                                                         | 4         |  |  | Acero inoxidable | 06066913    |
| 25-40 mm                                                      | 6         |  |  | Acero inoxidable | 06066907    |
| 25-40 mm                                                      | 6         |  |  | Aluminio         | 06066910    |
| 10-25 x 34 mm                                                 | 6         |  |  | Acero inoxidable | 06066720    |
| 13-25,5 mm                                                    | 12        |  |  | Acero inoxidable | 06066921    |

\*La tecnología RFID permite a Xmatic realizar un seguimiento automático de los soportes para muestras.



| Kits de actualización para Xmatic Compact                                             |  | N.º de cat.                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Transportador vertical                                                                |  | 06886901                                                                             |
| Transportador vertical para retroadaptación en Xmatic Compact con lavado ultrasónico. |  |   |
| Transportador vertical                                                                |  | 06886902                                                                             |
| Transportador vertical para retroadaptación en Xmatic Compact.                        |  |  |